



LED pracovné svietidlo, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081415 3
GTIN	4260131238062
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Výkonné, stmievateľné, odolné a robustné pracovné svetlá s **flexibilným hriadelom** a **silným magnetickým podstavcom**. Prípojka k 24 V napájaciu adaptéru alebo 24 V radiacej jednotke stroja. Vysokovýkonné LED-ky v hliníkovej skrinke, studená biela cca 5 500 Kelvinov. Rovnomerné osvetlenie so širokým záberom 120°.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane napájacieho adaptéra 250 V.

Upozornenie:

Vhodné náhradné stolové svorky a magnetické držiaky nájdete pod č. 081418/081419.

Technický opis

Ø magnetického podstavca	66 mm
Svetelný tok	300 lm

Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Osvetľovacie teleso	LED
Hmotnosť	550 g
Druh upevnenia	Magnetický podstavec
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Svetelný výkon	2,5 W
Menovité napätie	250 V
Teplota farby	5500 K
Uhol vyžarovania	120 Stupeň
Zóna ATEX	žiadna
Celková výška	620 mm
Farba svetla	studená biela
Svietidlo šírka	30 mm
Svietidlo výška	15 mm
Svietidlo hĺbka	90 mm
Druh produktu	Stolové svietidlo/pracovné svietidlo

Príslušenstvo

Magnetické držiaky Montážna doska Ø hore 95	081419 95
stolná svorka Montážna doska Ø hore 95	081418 95