

Erdi**Dierovacie nožnice na plech s HSS ostrím, pravé rezanie, Celková dĺžka: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	761050 300
GTIN	4010220000311
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

S **reznými hranami HSS (HRC 65)**. Mimoriadne dlhá životnosť rezných hrán (na všetky plechy, plechy V2A a tvrdé plechy do 1,0 mm).

Použitie:

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

Technický opis

Celková dĺžka	300 mm
Dĺžka ostria	47 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech	760110
--	--------