

**Zlatnícke ohýbacie kliešte, chrómované, Celková dĺžka: 130mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	710900 130
GTIN	4003773014348
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

S veľmi špicatými, okrúhlymi čeľuštami a bočnými, indukčne kalenými reznými hranami, ktoré sú z boku vyvýšené. Chrómované kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

Použitie:

Na ohýbanie obzvlášť pevných drôtených slučiek, očiek atď.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	130 mm
Dĺžka čeľuští	32 mm
Norma	DIN ISO 5743
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál Kliešte	Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch Kliešte	chrómovaná
Druh produktu	Uchopovacie kliešte

