

**Ploché kliešte, chrómované, s izolované podľa VDE, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	710300 160
GTIN	4003773033783
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

S krátkymi, silnými čelustami (plochými). Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany.
Chrómované kliešte, rukoväť s viacložkovými krytmi, **izolované do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.**

Norma:**DIN ISO 5745****Materiál:**

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	160 mm
Dĺžka čelustí	30 mm
Otvorený tvar	ploché
Norma	DIN ISO 5745
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
izolované do	AC 1000 V
izolované do	DC 1500 V
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená
Rukoväť	Viacložkový plášť

Materiál	Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Kliešte	chrómovaná
Druh produktu	Ploché kliešte