

**Erdi****Ideálne nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou veľmi malé, ľavé rezanie,  
Celková dĺžka: 180mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	764060 180
GTIN	4010220031353
Trieda položky	73X

## Popis

### Prevedenie:

Zápustkovo kovaná hlava nožníc; rezné hrany sú indukčne kalené. Dvojitý pákový prevod s integrovanou otváracou pružinou. Ramená z poniklovaného oceľového plechu. Dvojzložková rukoväť s vložkou z mäkkého materiálu na jemné uchopenie.

Hlava nožníc z nehrdzavejúcej ocele S (HRC 60 – 62), **o 25 % menej vynaloženej sily.**

**Kapacita rezania:** Plechy do 1,2 mm, plechy V2A do 1,0 mm.

### Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Pre najužšie rádiusy a ťažko prístupné miesta.

## Technický opis

Dĺžka ostria	20 mm
Celková dĺžka	180 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice