

**Garant****Kombinované nožnice s 2K-zložkovou rukoväťou rovné, nastavenie veľkosti otvorenia, Celková dĺžka: 205mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	763030 205
GTIN	4045197600851
Trieda položky	71D

## Popis

**Prevedenie:**

Z nehrdzavejúcej ocele, s otváracou pružinou.

Vysokokvalitné univerzálne nožnice s ergonomickou 2-zložkovou rukoväťou a vložkou s mäkkou zónou. S pevným rezačom drôtu do  $\varnothing$  2,5 mm. Možnosť nastaviť rôzne **šírky otvoru rukoväti**, takže je ideálny pre veľké aj malé ruky.

Rovný tvar, jemne ozubená spodná čeľusť.

**Použitie:**

Univerzálne použiteľné. Ideálne na tenké plechy, plasty, kožu, lepenku, papier, povrazy, látky atď.

## Technický opis

Celková dĺžka	205 mm
Dĺžka ostria	50 mm
Druh produktu	Nožnice