

Erdi**Ručné nožnice na plech Ušľachtilá oceľ, pravé rezanie, Celková dĺžka: 250mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	760100 250
GTIN	4010220000571
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Z **nehrdzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A do 1,0 mm.

Použitie:

Na priame rezy.

Norma:

Ähnlich **DIN 6438**

Technický opis

Dĺžka ostria	60 mm
Celková dĺžka	250 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech	760110
--	--------