

**Erdi****Dierovacie nožnice na plech Ušľachtilá ocel', pravé rezanie, Celková dĺžka: 250mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	761000 250
GTIN	4010220020012
Trieda položky	73X

## Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy, štíhle, špicaté a otvorené lakované, prípadne zapustené ramená.

Z **nehrdzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

**Použitie:**

Na zakrivené a krátke rovné rezy.

## Technický opis

Celková dĺžka	250 mm
Dĺžka ostria	42 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice

## Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech	760120
--	--------