

**Erdi****Nožnice na plech Ideal Ušľachtilá oceľ, pravé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	762000 260
GTIN	4010220001295
Trieda položky	73X

## Popis

**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Hlava nožníc bez povrchovej úpravy a otvorené lakované ramená.  
Z **nehodzavejúcej ocele**, indukčne kalené rezné hrany (HRC 60), aj na plechy V2A.

**Použitie:**

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

## Technický opis

Dĺžka ostria	30 mm
Celková dĺžka	260 mm
Druh použitia	pravé rezanie
Druh produktu	Nožnice