

**Ploché zaoblené kliešte, leštené, Celková dĺžka: 160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	712250 160
GTIN	4003773043454
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Oválne-špicaté vďaka dlhým štíhlym čelustiam. Vložený kĺb s prevodom bez vôle. Čeluste sú zdrsené z vnútornej strany.

Kliešte čierne atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanádiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Povrch	Armovacie kliešte, čierne atramentované
Povrch	hlava leštená
Otvorený tvar	oválne, špicaté
Otvorený tvar	rovné
plne izolovaný	nie
Rukoväť	s plastovým poťahom
bez iskier	nie
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsená
Celková dĺžka	160 mm

Dĺžka čelustí	54 mm
s britom	nie
Materiál	chróm-vanadová elektrická oceľ
Materiál	kovaný v zápustke
Materiál	kalené v oleji
Norma	DIN ISO 5745
Druh produktu	Ploché zaoblené kliešte