



## Sortiment zápusťných bitov v pevnom boxe, 8 kusov



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676313
GTIN	4013288117342
Trieda položky	63H

### Popis

**Prevedenie:**

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

**Výhoda:**

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovačích bitov.

**Použitie:**

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

**Obsah:**

Bity záhlbníka s kuželovou s hlavou, s 1 reznou hranou: Č. 676311 1 ks Veľ. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Násady skrutkovačov: 1 ks č. 676410

Spojovacia stopka „Rapidaptor“: 1 ks podobný Č. 675020 Veľ. 6,3K (bez magnetu)

### Technický opis

Počet záhlbníkov	6
Počet rezných hrán Z	1
Počet dielov	8

Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Rezný materiál	HSS
Druh produktu	Stupňovitý a kuželový záhlbník

## Príslušenstvo

Záhlbník, jednobritý Vonkajší Ø 20,5	676311 20,5
Záhlbník, jednobritý Vonkajší Ø 8,3	676311 8,3
Záhlbník, jednobritý Vonkajší Ø 6,3	676311 6,3
Záhlbník, jednobritý Vonkajší Ø 16,5	676311 16,5
Stopka s magnetom / rýchlo-spojku Stopka-šesťhran 6,3K	675020 6,3K
Záhlbník, jednobritý Vonkajší Ø 10,4	676311 10,4
Záhlbník, jednobritý Vonkajší Ø 12,4	676311 12,4