



HSS závitníkový bit, pre závit: M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676307 M10
GTIN	4013288119148
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

1/4-palcová šesťhranná stopka podľa normy DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rýchlejšie a jednoduchšia výmena vrtákov, záhlbníkov alebo skrutkovacích bitov.

Použitie:

Ideálna na opravy a montážne práce pri mobilnom použití.

Technický opis

pre závit	M10
Stúpanie	1,5 mm
Dĺžka stopky	14 mm
Celková dĺžka	41 mm
Bit-šesťhranná stopka	C 6,3
Druh závit	M
Rezný materiál	HSS
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Použitie pri type otvora	až 1×D pri priechodnom otvore
Druh produktu	Závitníkový bit

