



**Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami,  
Celková dĺžka: 200mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	713100 200
GTIN	4003773035022
Trieda položky	73F

## Popis

**Prevedenie:**

Obzvlášť dlhé čeluste s oválnymi hrotmi. Indukčne kalené rezné hrany (cca 61 HRC), vhodné na tvrdý a mäkký drôt. Čeluste sú zdrsnené z vnútornej strany. Kliešte chrómované. Elastické presné hroty odolné proti krúteniu. Rukoväte s viaczožkovým opláštením.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápusťkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čelustí	73 mm
Rukoväť	Viaczožkový plášť
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Vlastnosť čelustí	Indukčne kalené rezné hrany (cca 60 HRC)
Prevedenie čelustí	vnútorná strana zdrsnená

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaná
Druh produktu	Multifunkčné kliešte