

Erdi

Nožnice na plech priebežné, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 260mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767600 260
GTIN	4010220019467
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

Ako nožnice na plech Ideal. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 60), ramená z oceleového plechu, poniklované. Dvojfložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm, plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy.

Technický opis

Dĺžka ostria	32 mm
Celková dĺžka	260 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	766020
--	--------