

**Garant****Elektrikárske nožnice s 2-zložkovou rukoväťou, TiN, Celková dĺžka: 140mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	768855 140
GTIN	4045197609960
Trieda položky	71D

## Popis

### Prevedenie:

Jedna čepeľ s jemnými zubami, jedna čepeľ hladká.

Nožnicová hlava z nehrdzavejúcej ocele, **extrémne odolné nožnicové čepele vďaka povrchovej úprave TiN**. Presné výsledky rezania vďaka robustnému skrutkovanému kĺbu.

Veľmi praktická a príjemná 2-zložková rukoväť, výkonné rezanie vďaka prilnavému **povrchu**

### Haptoprene.

Krátky, silný tvar.

### Použitie:

Režú tenké drôty, káble, izolačné hadice, gumu, kožu atď.

## Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Nožnice