



**Kliešte pre jemnú mechaniku chrómované oblé, ostré, Celková dĺžka: 125mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	716400 125
GTIN	4003773043652
Trieda položky	73F

## Popis

### Prevedenie:

S krátkymi, úzkymi čelustami, hladkými zvnútra. Chrómované kliešte, rukoväťe potiahnuté plastom.

### Norma:

**DIN ISO 9655**

### Materiál:

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Celková dĺžka	125 mm
Dĺžka čelustí	27 mm
Otvorený tvar	okružle špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 9655</b>
Prevedenie čelustí	Hladká vnútorná strana
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Uchopovacie kliešte