



## Mechanické kliešte pochrómované zaoblené špicaté, rovné, Celková dĺžka: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	716600 200
GTIN	4003773039594
Trieda položky	73F

### Popis

**Prevedenie:**

Silné, dlhé čeľuste, zvnútra zdrsnené. Kliešte pochrómované, rukoväťe s viaczložkovým opláštením.

**Norma:**

**DIN ISO 5745**

**Materiál:**

Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

### Technický opis

Celková dĺžka	200 mm
Dĺžka čeľustí	73 mm
Prevedenie čeľustí	vnútorná strana zdrsnená
Otvorený tvar	zaoblené špicaté, rovné
Norma	<b>DIN ISO 5745</b>
Tvar	rovný
Rukoväť	Viaczložkový plášť
Materiál	Chróm-vanadiová elektroocel', zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Uchopovacie kliešte