

**Garant****Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: J0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719770 J0
GTIN	4045197503893
Trieda položky	71B

**Popis****Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým potahom.

**S nasadenými presnými hrotmi. Tvar C – rovné čeluste.**

**Výhoda:**

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

**Použitie:**

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

**Norma:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Technický opis**

Ø hrotov	0,9 mm
pre Ø vnútorných poistných krúžkov	8 - 13 mm
Celková dĺžka	140 mm
Tvar	C
Norma	DIN 5256 C
Použitie klieští na poistné krúžky	vnútorný krúžok rovný
Tvar čelustí	rovné

Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	čierna
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky