

Erdi**Nožnice na plech s 2K-zložkovou rukoväťou, ľavé rezanie, Celková dĺžka: 260mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	767010 260
GTIN	4010220022771
Trieda položky	73X

Popis

Prevedenie:

S mikroozubením. Hlava nožníc z **nehrdzavejúcej ocele** (HRC 58 – 60), ramená z ocelového plechu, poniklované. Dvojjložková rukoväť s mäkkou vložkou vhodnou do ruky.

Kapacita rezania: Plechy do 1,8 mm; plechy V2A do 1,2 mm.

Použitie:

Na priebežné rovné rezy a na vystrihovanie tvarov.

Technický opis

Celková dĺžka	260 mm
Dĺžka ostria	40 mm
Druh použitia	ľavé rezanie
Druh produktu	Nožnice

Príslušenstvo

Súprava dielov na opravu nožníc na plech Ideal	766020
--	--------