

**Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny ťahovací moment: 300cNm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	659945 300
GTIN	4045197514011
Trieda položky	62E

Popis**Prevedenie:**

Praktická rukoväť na jednoduchý prenos nastavených krútiacich momentov. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Vymeniteľná čepeľ pre 1/4-palcové bity je súčasťou dodávky.

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Všetky náhradné čepele Wiha (č. 659940 – 659946) sa môžu použiť aj v momentovom skrutkovači Horex č. 659945.

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Maximálny ťahovací moment	300 cNm
Ukazovateľ	analógová
Členenie stupnice 1 dielik =	10 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Uchytenie bitu	D 6,3

Rozsah krútiaceho momentu	60 - 300 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,6 - 3 Nm
Celková dĺžka L	153 mm
Hmotnosť	300 g
Nastavenie hodnoty spúšťania	s nastavovacou stupnicou
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Spätná väzba	s vypínaním
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava a doľava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

Príslušenstvo

Výmenná čepeľ Torquepre Phillips Veľkosť krížovej drážky 1

659940 1

Výmenná čepeľ TorquePozidriv Veľkosť krížovej drážky 1

659941 1

Výmenná čepel' Torquepre Phillips Velkost' krížovej drážky 0	659940 0
Výmenná čepel' 1/4 palca	659947
Výmenná čepel' TorquePozidriv Velkost' krížovej drážky 0	659941 0