



## Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A11



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	719890 A11
GTIN	4003773048824
Trieda položky	73F

### Popis

#### Prevedenie:

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Šedo atramentované kliešte. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**. **Tvar B – zahnuté čeluste 90°.**

#### Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

#### Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

#### Norma:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Technický opis

Tvar	B
Celková dĺžka	130 mm
pre $\varnothing$ vonkajších poistných krúžkov	10 - 25 mm
$\varnothing$ hrotov	1,3 mm
Norma	DIN 5254 B

Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok šikmý
Tvar čeľustí	90° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Povrch	šedo atramentované
s obmedzovacím dorazom	nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky