

Garant**Presné kliešte na poistné krúžky, Typ: A41****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	719870 A41
GTIN	4045197504180
Trieda položky	71B

Popis**Prevedenie:**

Rukoväť a kĺbová časť sú kované. Hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované a zalisované do telesa klieští.

Čierne kliešte. Brúsená hlava. Rukoväti s plastovým poťahom. Kĺb s **integrovanou otváracou pružinou**. **Tvar B – zahnuté čeluste 90°**.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Použitie:

Na montáž a demontáž poistných krúžkov.

Norma:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Technický opis

Celková dĺžka	305 mm
Tvar	B
pre Ø vonkajších poistných krúžkov	85 - 140 mm
Ø hrotov	3,2 mm
Norma	DIN 5254 B

Použitie klieští na poistné krúžky	vonkajší krúžok šikmý
Tvar čeľustí	90° zalomené
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	špeciálna oceľ
Materiál hrotu	špeciálna oceľ
Povrch	čierna
s obmedzovacím dorazom	nie
Kĺb s integrovanou otváracou pružinou	áno
Rukoväť s blokovacím zariadením	nie
Vymeniteľný hrot	nie
Druh produktu	Kliešte na poistné krúžky