



Stranové štiepacie kliešte na jemnú mechaniku, normálny tvar, SFW, Celková dĺžka: 125mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725391 125
GTIN	4010995361891
Trieda položky	73D

Popis

Prevedenie:

Štíhla hlava, rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené; s jemnou rezanou fazetou. Rameno s plastovým povlakom, s otváracou pružinou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 0,8 mm
Výkon v strihu mäkkého drôtu do Ø	0,3 - 2 mm
Celková dĺžka	125 mm
Zábrus	veľmi jemná fazetka
Rukoväť	Plastové opláštenie
Výrobný postup	Rezné hrany indukčne kalené a presne brúsené
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Atribút Názov produktu	SFW
Rameno s otváracou pružinou	áno

Druh produktu

rezacie kliešte