

Garant**Držiak na obrábanie drážok standard Ø DS 20 mm, Od šírky drážky m: 6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	290354 6
GTIN	4045197926692
Trieda položky	29K

Popis

Pozor!

Vždy používajte minimálne predvrtanie Ø zodpovedajúce šírke drážky (napr. pre šírku drážky 14 mm = minimálna predvrtanie Ø 38,22 mm.)

Upozornenie:

- **Jednotlivé veľkosti držiakov sú vhodné pre rôzne šírky drážky. V týchto prípadoch, ak je to možné, vždy používajte optimálnu kombináciu držiaka a reznej doštičky (rovnakej veľkosti) pre maximálnu stabilitu.**
- **Pre sústruhy bez osi Y použite excentrické puzdro č. 290391– 290393 presné nastavenie súradnice Y .**
- **V prípade obrábacích centier použite na kontrolu orientácie vretena pomôcku na zarovnanie č. 290397 a číselník.**

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	56 mm
vhodné pre šírku drážky m	6; 8 mm
Skrutka	290399 2
Odsadenie stredu L ₃	9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	17,49 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	17,85 mm
Ø stopky	20 mm
Ø držiaka britov D ₁	16 mm

Vnútorné chladenie	áno
Dĺžka stopky L _s	50 mm
Stopka	Kombinovaná stopka
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov