

**Garant****Sústružnícky držiak eco krátky, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250614 20/15
GTIN	4045197927309
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným privodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladenie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020X15
Skrutka pre podložku	259027 2
Veľkosť doštičiek	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť stopky	20 mm

Celková dĺžka L	97 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	38 mm
Čeľusť, skrutka, pružina	259036 11
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Podložka	259033 3
Séria	Eco
Druh použitia	pravé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500