

**Garant****Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Podložka	259031 39
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Funkčná šírka L <sub>4</sub> neutrálny držiak	12,5 mm
Skrutka pre podložku	259025 3
Veľkosť stopky	32 mm
Skrutka na úpinku	259021 1
Držiak ISO-kód	MVVNN 3225P16
Dĺžka výčnelku L <sub>1</sub> neutrálny držiak	45 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
Upínacia príložka	259038 2
Celková dĺžka L neutrálny držiak	170 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie

Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

### Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500