

Garant**CNMG 190624, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250176 HB7120-1
GTIN	4045197927958
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	2,4 mm
Lamač triesok	VM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7120-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190624

Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie