

Garant**Mini vyvrtávací tyč TK, pravé, Dĺžka vyloženia L1 / veľkosť doštičky d:
21/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Trieda položky	21V

Popis**Prevedenie:**

Stopka s dĺžkou s nízkymi vibráciami, spájkovanou oceľovou hlavou a kaleným lôžkom doštičky.

- **Rezná doštička z tvrdokovu priskrutkovaná k čelnej časti, tvarový prenos sily cez čelné ozubenie.**
- **Jednoduchá výmena rezných doštičiek.**

Technický opis

Celková dĺžka L	80,5 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	279815 10
Výška upínania L ₂	11,5 mm
Veľkosť doštičiek	06 mm
Dĺžka hlavy L ₁	21 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500