

**Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 20
Držiak ISO-kód	SCSCR/L 2525M12
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Podložka	269005 6
Veľkosť doštičiek	12 mm
Skrutka pre podložku	269013 5
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková dĺžka L	151 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 1204..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

---

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 2	269028 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500