


Garant**Plnoprofilová doštička 30° vonkajšia pravá, HB7125, Počet chodov/palec: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	270964 4
GTIN	4045197929419
Trieda položky	21J

Technický opis

Počet chodov/palec	4
Rezný materiál	HM
Druh použitia	pravé
Vonkajšie/vnútorne použitie	vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky	Plný profil
Typ	HB7125
Druh závitu	RD
Druh závitu	RD-LH
Závit-norma	DIN 405
Vrcholový uhol oblý	30 Stupeň
Hrúbka	4,76 mm
Veľkosť doštičiek L	22 mm

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie závitov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		