

Garant**Vozík na euroboxy, Typ: TE37****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918587 TE37
GTIN	4045197684189
Trieda položky	91T

Popis**Prevedenie:**

Stabilná oceľová konštrukcia, platformy lemované plechom, nastaviteľné v rastri 280 mm.

Vhodné na upnutie euroboxov.

Platformy sú variabilne skrutkovacie a nastaviteľné v sklone od 15° do 30° na lepšie vyberanie.

Najspodnejšia platforma je pevne spojená s rámom a nie je sklopná.

Rukoväť s vložkou z materiálu Haptoprene® a polypropylénom odolným proti nárazom. 2 pevné a 2 otočné kolieska (s brzdou).

Povrchová úprava farby:

Strieborný **práškovy nanášaný lak.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Vhodné euroboxy nájdete v skupine 96 pod č. 963378 – 963380.

Technický opis

Hmotnosť	85 kg
Maximálna nosnosť	250 kg

Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka ložnej plochy	610 mm
Typ	TE37
Šírka nakladacej plochy	1240 mm
Závesná mriežka	280 mm
Hĺbka	670 mm
Výška	1735 mm
Šírka	1300 mm
Nosnosť na platformu	50 kg
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Sklon nastaviteľný	15; 30 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	280 mm
Druh produktu	Vozík na materiál

Príslušenstvo

Euroboxčervená Typ NB14	963378 NB14
Euroboxčervená Typ NB20	963378 NB20
Euroboxsivá Typ NB33	963380 NB33
Euroboxmodrá Typ NB42	963379 NB42
Euroboxsivá Typ NB42	963380 NB42
Euroboxsivá Typ NB31	963380 NB31
Euroboxsivá Typ NB70	963380 NB70
Euroboxsivá Typ NB50	963380 NB50
Euroboxsivá Typ NB5	963380 NB5
Euroboxčervená Typ NB42	963378 NB42
Euroboxmodrá Typ NB14	963379 NB14
Euroboxsivá Typ NB24	963380 NB24

Euroboxčervená Typ NB70	963378 NB70
Euroboxmodrá Typ NB5	963379 NB5
Euroboxsivá Typ NB10	963380 NB10
Euroboxsivá Typ NB20	963380 NB20
Euroboxsivá Typ NB14	963380 NB14
Euroboxmodrá Typ NB70	963379 NB70
Euroboxsivá Typ NB34	963380 NB34
Euroboxčervená Typ NB10	963378 NB10
Euroboxmodrá Typ NB20	963379 NB20
Euroboxsivá Typ NB80	963380 NB80
Euroboxmodrá Typ NB10	963379 NB10
Euroboxsivá Typ NB15	963380 NB15
Euroboxsivá Typ NB55	963380 NB55
Euroboxčervená Typ NB5	963378 NB5