

Garant**Krátka vrtacia hlavička, VDI 40, Rozsah upínania: 1-16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Trieda položky	31B

Popis

Prevedenie:

- Prívod chladiaceho prostriedku cez indexovací otvor.
- Maximálny tlak chladiaceho prostriedku 50 barov.
- Typ GARANT s upínacím kľúčom Torx® pre vysoký silový styk.

Použitie:

Na sústruhoch NC a obrábacích centrách.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Technický opis

vonkajší Ø skľučovadla d_1	50,5 mm
Dĺžka výčnelku l_1	90 mm
Rozsah upínania	1 - 16 mm
Upínací kľúč	TX25
Veľkosť VDI	VDI 40
Farebný kód VDI-stopka	VDI 40
Druh produktu	Krátke vrtacie skľučovadlo VDI

