

Garant**Nastavovacie kliešte tvaru A ploché špicaté, rovné, Celková dĺžka: 140mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	717005 140
GTIN	4045197930071
Trieda položky	71B

Popis

Prevedenie:

Extra ploché a tenké čeluste, hladké vo vnútri. Chrómované kliešte, rukoväť potiahnuté plastom.

Norma:

DIN 5235

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Technický opis

Celková dĺžka	140 mm
Dĺžka čelustí	33 mm
Otvorený tvar	ploché špicaté, rovné
Tvar	A
Norma	DIN 5235
Prevedenie čelustí	Hladká vnútorná strana
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	chrómovaná

Druh produktu

Nastavovacie kliešte