



Presný škrabák s vymeniteľnou čepeľou Nástrojová oceľ



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 836400 |
| GTIN | 7290003236701 |
| Trieda položky | 83G |

Popis

Prevedenie:

Držiak z ľahkého kovu (dlhý 120 mm) s upínacími kliešťami a vymeniteľnou trojhrannou dutou čepeľou zo **špeciálnej nástrojovej ocele** alebo z **karbidu**. Čepeľ je vysúvací a dá sa prebrúsiť po celej dĺžke.

Upozornenie:

Pozri aj čepele škrabáka č. 839677; 839678.

Technický opis

| | |
|---------------------|--------------|
| Celková dĺžka | 120 mm |
| Šírka čepele | 4,2 mm |
| Dĺžka čepele | 80 mm |
| Prevedenie rukoväti | 6-hran 12 mm |
| Materiál čepele | WS |
| Vymeniteľná čepeľ | áno |
| Druh produktu | Škrabka |

Príslušenstvo

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Čepeľ škrabky mini, priama | 839677 |
| Špeciálna čepeľ škrabky, zalomená | 839678 |

| | |
|--|--------|
| Náhradná čepeľ priama (80×4,2 mm)Nástrojová oceľ | 836410 |
| Náhradná čepeľ priama (50×3,2 mm)tvrdokov | 836420 |
| Náhradná čepeľ priama (75×3,2 mm)HSS | 836425 |