

**Vozík s oblúkom na tlačenie, Typ: 2502****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919800 2502
GTIN	4017976025025
Trieda položky	96F

Popis**Prevedenie:**

Zváraná oceľová rúra a profilová oceľ, platforma z dreveného materiálu s povrchom s bukovým vzhľadom.

2 konzolové a 2 otočné kolieska (so zaistovačom), TPE pneumatika, náboje s radiálnym guľôčkovým ložiskom.

Norma:

EN 1757-3

Povrchová úprava farby:

Briliantová modrá RAL 5007 **s práškovým nástrekom.**

Upozornenie:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Technický opis

Norma	EN 1757-3
Nosnosť	600 kg
Výška	990 mm
Materiál Koleso	TPE

Typ	2502
Počet konzolových koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Výška ložnej plochy	270 mm
Ø kolesa	200 mm
Hmotnosť	30 kg
Šírka nakladacej plochy	1000 mm
Šírka	1125 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hĺbka	709 mm
Hĺbka ložnej plochy	700 mm
Druh produktu	Vozík s oblúkom na tlačenie