

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB7525, Typ: ST900**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D/a_p = 4,5\text{mm}$

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOEU090408 TR-M
Typ	ST900
Posuv f_z	0,11 mm
Typ	HB7525
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	280	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	175	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	145	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	100	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		