

**Garant****LOMU 090408 TR-M, HB9520, Typ: ST900**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215982 ST900
GTIN	4045197937995
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D/a_p = 4,5\text{mm}$ 

## Technický opis

Posuv $f_z$	0,11 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOMU090408 TR-M
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	ST900
Typ	HB9520
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	165	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	105	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	70	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	100	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	95	M
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		