

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Typ: GG**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215992 GG
GTIN	4045197938138
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D/a_p = 4,5\text{mm}$

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOEU090408 TR-H
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	GG
Posuv f_z	0,13 mm
Typ	HB7710
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	330	K
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		