

Garant**LOEU 090408 R-L, HB7940, Typ: TI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215990 TI
GTIN	4045197938121
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D/a_p = 3,5\text{mm}$

Technický opis

Posuv f_z	0,07 mm
Typ	Ti
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	LOEU090408 R-L
Typ	HB7940
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	145	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	115	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	55	S
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		