

Garant**APMX 16..12 TR, HB7515, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Trieda položky	21A

Popis

Upozornenie:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,14 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMX 16..12 TR
Typ	HB7515
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	380	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	265	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	220	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	195	P
INOX < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	270	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	170	M
GG(G)	podmienene vhodný	170	K
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		