

Garant**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 20/3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Trieda položky	210

Popis**Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepelou č. **674252 vel. 8IP**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Ø stopky D _s h6	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	32 mm
Dĺžka rampy L pre α _{max}	10,13 mm
Celková dĺžka L _{celk}	180 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Dĺžka výčnelku L ₁	100 mm
Vnútorné chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy a _p	0,3 mm
Uhol rampy α _{max}	2,26 Stupeň

Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{max}	38 mm
Séria	Power Q
Uhol nastavenia k	15 Stupeň
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2