

**Garant****APMX 16..12 TR, HB735, Typ: UNI**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215762 UNI
GTIN	4045197938954
Trieda položky	21A

## Popis

**Upozornenie:**

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717:  $a_e = 0,3 \times D/a_{p\max} = 7$  mm.

## Technický opis

Typ	UNI
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	APMX 16..12 TR
Typ	HB735
Rezný materiál	HM
Hrúbka platne	5,76 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
--	--------------	----------------------	----------------

Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	270	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	205	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	125	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	175	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	podmienene vhodný	140	K
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		