



## Univerzálny odihlovač, 2K-zložková rukoväť s teleskopickou stopkou a 2 čepeľami (N1, N2)



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	839140
GTIN	7290005395291
Trieda položky	83G

### Popis

**Prevedenie:**

Rukoväť s otočnými vymeniteľnými čepeľami. Najjednoduchšia manipulácia, čepeľ sa sama prispôsobí kontúram obrobku.

**Použitie:**

Na racionálne odihľovanie rôznych materiálov/obrysov.

### Technický opis

Celková dĺžka	155 - 225 mm
Druh produktu	Odihlovač

### Príslušenstvo

Čepeľ odihlovača Typ N2	839010 N2
Čepeľ odihlovača Typ N6	839010 N6
Teleskopická stopka pre S-čepele Ø 3,2	838430
Čepeľ odihlovača HSS s povrchovou úpravou TiN Typ N1	839030 N1
Čepeľ odihlovača HSS s diamantovým povlakom Typ N1	839040 N1
Čepeľ odihlovača Typ N1	839010 N1

Čepel' odihlovača Typ N10	839010 N10
Teleskopická stopka pre N čepele Ø 2,6	839170
Čepel' odihlovačaHSS s povrchovou úpravou TiN Typ N2	839030 N2
Čepel' odihlovača Typ N3	839010 N3