



Odihlovač otvorov s hlavou HSS Ø 20 mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	839605
GTIN	7290005395406
Trieda položky	83G

Popis

Prevedenie:

2-zložková rukoväť s **6-hrannou teleskopickou stopkou** a vymeniteľnou odihľovacou hlavou HSS 90°, Ø 20 mm. Vhodná aj pre **hlboko uložené** otvory.

Technický opis

Celková dĺžka	170 - 240 mm
Prevedenie rukoväti	Dvojzložkový plášť rukoväte
Materiál rukoväti	Plast
Druh produktu	Odihlovač

Príslušenstvo

Odihlovač HSS, 90° Ø odhrotovacej hlavy 30	839610 30
Odihlovač HSS, 90° Ø odhrotovacej hlavy 12	839610 12
Teleskopická stopka na hlavu odihľovača	839620
Odihlovač HSS, 90° Ø odhrotovacej hlavy 20	839610 20
Odihlovač otvorov 90° HSS, povlak TiN Ø odhrotovacej hlavy 20	839611 20