

Pracovná plošina pre vysokozdvížny vozík, Typ: 1115X1200



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Trieda položky	94B

Popis

Prevedenie:

Stabilná ocelová konštrukcia z rúry kruhového prierezu s ochranou proti pádu, vrátane 2 PSA viazacích prípravkov. Zadný panel z drôteného pletiva, protišmyková pracovná plošina. Uchytenie s vidlicovým vozíkom na širokej strane. Kolíková poistka zabraňuje sklúznutiu vidlíc. S pozinkovaným stojanom na náradie. Výška parapetu 1,10 m. Odstavná plocha 1200 × 800 mm.

Použitie:

Pre bezpečnú prácu pri opravách a údržbe na vysoko umiestnených častiach budovy, stropnom osvetlení atď.

Norma:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Povrchová úprava farby:

Žlto-oranžová RAL 2000 **lakovaná**.

Upozornenie:

Pri použití pracovných plošín s vidlicovým vozíkom dodržiavajte predpisy danej krajiny. Vhodné pracovné plošiny pre krajiny Rakúsko (s certifikátom TÜV Austria) a Belgicko na požiadanie.

Technický opis

Hĺbka	1040 mm
Nosnosť	300 kg
Osi vjazdu Rozmer A	200 mm
Osi vjazdu Rozmer D	80 mm
Osi vjazdu Vzdialenosť A	600 mm
Hmotnosť	91 kg
Výška	1990 mm
Šírka	1200 mm
Odstavná plocha Šírka	1200 mm
Odstavná plocha Hĺbka	800 mm
Druh produktu	Pracovná plošina