

**Zdvížený vidlicový vozík s váhou, Nosnosť: 2000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	919915 2000
GTIN	4017976021225
Trieda položky	96D

Popis**Prevedenie:**

Rám a vidlice v beztorznej škrupinovej konštrukcii.

Váha s rozsahom váženia 1 – 2 000 kg, s presnosťou ± 2 kg. Stupňovanie 1 kg. Displej LCD, dotykový panel s vypínačom a tarovacím tlačidlom, napájanie pomocou 4x1,5V AA batérií (sú súčasťou dodávky).

Popis:

Vidlicové kolieska z polyuretánu, tandem.

Otočné kolieska z polyuretánu.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Povrchová úprava farby:

Žltá/čierna **prášková farba**.

Technický opis

Šírka	540 mm
Dĺžka vidlíc	1150 mm
Šírka vidlíc	160 mm

Nosnosť	2000 kg
Hmotnosť	117 kg
Oblasť zdvihu	85 - 205 mm
Materiál Riadiace kladky	Polyuretán
Materiál vidlicové kladky	Tandem, polyuretánové
Dĺžka	1550 mm
Váhy	áno
Farba	žlto-cierna
Rozsah váživosti	1 - 2000 kg
Počet obsiahnutých batérií	4
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081557 LR6
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Druh produktu	Vidlicový zdvižný vozík

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081551 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081553 LR6
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR6	081552 LR6