

**HOLEX**

**Upichovacia planžeta, ocel', neutrálna, Výška planžety h<sub>5</sub> / šírka zápichu w:  
26/2,2mm**



## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273000 26/2,2
GTIN	4045197941626
Trieda položky	22B

## Popis

**Použitie:**

Iba v spojení s upichovacími doštičkami č. 273010.

**Vhodné pre:**

Držiak č. 273896 – 273898 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

**Rozsah balenia:**

Vrátane kľúča na výmenu doštičiek.

## Technický opis

Výška h <sub>1</sub>	21,2 mm
pre maximálny Ø obrobka	75 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
Výška planžety h <sub>5</sub>	26 mm
Šírka b <sub>2</sub>	1,6 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

