

HOLEX**Upichovacia planžeta, ocel', neutrálna, Výška planžety h₅ / šírka zápichu w:
32/2,2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Trieda položky	22B

Popis**Použitie:**

Iba v spojení s upichovacími doštičkami č. 273010.

Vhodné pre:

Držiak č. 273896 – 273898 alebo č. 319132 / 319133 (držiak VDI).

Rozsah balenia:

Vrátane kľúča na výmenu doštičiek.

Technický opis

Šírka b ₂	1,6 mm
Výška h ₁	24,8 mm
pre maximálny Ø obrobka	100 mm
Výška planžety h ₅	32 mm
Šírka zápichu w	2,2 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Druh použitia	neutrálna
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	nie
Druh produktu	Upichovacia planžeta

