

## Vyklápacia nádoba s malou konštrukčnou výškou, lakovaná, Objem kontajneru: 300l



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 919955 300    |
| GTIN             | 2050001937438 |
| Trieda položky   | 94B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Vyklápacie nádrže **pre pevné látky s nízkou konštrukčnou výškou** a výhodným uhlom naklápania. Možnosť naklápania v ľubovoľnej výške pomocou ťahania lanka.

Plech vane je vybavený obvodovým okrajovým profilom a stabilným základným rámom so zasúvacími vreckami. Poistka zabraňuje náhodnému pošmyknutiu a prevráteniu.

Vnútorne rozmery zásuvného vrečka AxD = 200x60 mm.

#### Povrchová úprava farby:

Voliteľne lakovanie vo farbe svetlomodrá RAL 5012, žltó-oranžová RAL 2000, plameňovo červená RAL 3000, rezedová zelená RAL 6011, bledošedá RAL 7005 .

### Technický opis

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Hmotnosť         | 93 kg              |
| Rozsah použitia  | na pevné materiály |
| Objem kontajneru | 300 l              |
| Výška            | 580 mm             |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Nosnosť                  | 750 kg                           |
| Dĺžka                    | 1440 mm                          |
| Osi vjazdu Vzdialenosť A | 10 mm                            |
| Šírka                    | 680 mm                           |
| Zalievacie hrán          | 395 mm                           |
| Voľba farieb             | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 |
| Druh produktu            | Vyklápacia nádoba                |

## Príslušenstvo

Sada koliesok pre nádobu na triesky a vyklápaciu nádobu,  
polyamid, 4dielna Nosnosť/koleso 450

919970 450