

Garant**SEET 1305 AGSR, HB7510, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.

Upozornenie:

Pre maximálnu kvalitu povrchu používajte spoločne s 213596 UNI.

Normované hodnoty pre $a_e = 0,5 \dots 1 \times D/a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,22 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SEET 1305 AGSR
Typ	HB7510
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	130	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
mokr� maximum	podmienene vhodn�		
such�	vhodn�		